



10527003

Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	82 mm
Širina	159,50 mm
Dubina	41,50 mm
Ugrađena dubina	36 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zapaljivu površinu Za horizontalnu montažu
-------------------	---

Pogodno za

Berker K.x
Berker K.5