



10527004

Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Nehrđajući čelik Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	82 mm
Širina	159,50 mm
Dubina	41,50 mm
Ugrađena dubina	36 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zapaljivu površinu Za horizontalnu montažu
-------------------	---

Pogodno za

K.x	
K.5	