



10527004

Kryt, dvojité, vodorovný, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Nerezová ocel Termoplast
Povrch	Neošetřený Lakované

Rozměry

Výška	82 mm
Šířka	159,50 mm
Hloubka	41,50 mm
Vestavěná hloubka	36 mm

Vybavení

S přívodem vedení	Ano
-------------------	-----

Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha	Horizontální
Montáž	Montáž na omítku

Příslušenství

S krytem rámu	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Vhodný pro montáž na vznětlivý podklad Pro vodorovnou montáž
----------------	---

Vhodné pro

K.x
K.5