



HW4W410FS

**Interrupteur Ouvert HW4 1000A 4P Fixe**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1000 A
-------------------------	--------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Montage fixe

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

**Courant électrique**

Courant de courte durée admissible $Icw\ t=1\ S$ 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA
Courant de courte durée admissible $Icw\ t=1\ S$ 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	85 kA

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui