



TG053A



IP44

Station météorologique GPS KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Tension auxiliaire	12 - 40 V
--------------------	-----------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-30 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec collier pour fixation sur mât Pour montage mural et sur mât
---------------------	---------------------------------------------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à ressort pour alimentation en tension
----------------------	----------------------------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----