



TG053A



IP44

### Station météorologique GPS KNX

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

##### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Tension auxiliaire	12 - 40 V
--------------------	-----------

##### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-30 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Mode d'installation	Avec collier pour fixation sur mât Pour montage mural et sur mât
---------------------	---

Type de raccordement	Avec bornes à ressort pour alimentation en tension
----------------------	--

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----