



TG053A



IP44

Station météorologique GPS KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension auxiliaire	12 - 40 V

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-30 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode de montage	Avec collier pour fixation sur mât Pour montage mural et sur mât
Type de raccordement	Avec bornes à ressort pour alimentation en tension

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui