



JK113B20

**Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur            | 2000 mm                       |
| Largeur            | 250 mm                        |
| Longueur           | 2000 mm                       |
| Section intérieure | 14500 - 14500 mm <sup>2</sup> |

**Matière**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Matière  | Polyvinylchloride (PVC) |
| Code RAL | 9010                    |
| Couleur  | Blanc pur               |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
| Indice de protection IP | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 40 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

**Equipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 3 |
| Nombre de cloisons clipsables | 2     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Oui   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |