



JK113B26

Verdeelkanaal JK I. 1,3m - 250mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1300 mm
Breedte	250 mm
Lengte	1300 mm
Binnendoorsnede	14500 - 14500 mm ²

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 3
Aantal scheidingswanden	2
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja