




41496086

Presa SCHUKO. con portaetichetta Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato**Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	Sì
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti

Testo	
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Etichettatura	Con campo di scrittura

Adatto per	
Q.x	

Sostenibilità	
Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si