



41496086

**Presa SCHUKO. con portaetichetta Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti

**Testo**

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Etichettatura	Con campo di scrittura

**Adatto per**

BERKER Q.x

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----