



HW4S412DE

Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1250A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

Équipement

Nombre de contact auxiliaire inverseur	6
--	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	50.40 W
-----------------------------------	---------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui