



VD104NE

Щит з/у без дверцят 4 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	163,50 mm
Ширина	81,50 mm
Глибина	71 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	0
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	4
------------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так