



VD104ND

## COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X4M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 163,50 mm

Πλάτος 81,50 mm

Βάθος 71 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 0

Αριθμός κλειδαριών 0

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

#### Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

#### Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

#### Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 750 °C

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι