



FWQ31P

**Opbouwveldverdeler IP44, 500x300x161 mm, 36 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee               |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktmontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 3   |
| Aantal verdelerrijen        | 3   |
| Aantal velden in de breedte | 1   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 36 |
|----------------|----|

**Funcities**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 500 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte  | 161 mm |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten     | 1 |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Inbouwdiepte            | 0 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12   |

**Deksel, deur**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
|---------------------------|---|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK09                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |
| Gloeidraad test                            | 750 °C                                    |

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja

---