



EH770

Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Sc 16A

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza 1000 - 1000 W

Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Serie

Altezza 72 mm

Larghezza 72 mm

Profondità 48,50 mm

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Impostazioni

Passi di programma Passi di programma: 1 x 7 giorni

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì