



EH770

Programmaklok opbouw, elektromechanisch, weekprogramma, 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	1000 - 1000 W
--------------------	---------------

Aansluiting

Aantal contacten	1
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	72 mm
Diepte	48,50 mm

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Instellingen

Programmacycli	Programmacycli: 1 x 7 dagen
----------------	-----------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----