



EH770

Interr. horário 1c 7d s/ res 230V 72x72

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais 1

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Potência

Potência lâmpadas incandescentes 1000 - 1000 W

#### Conexão

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

#### Capacidade

Número de módulos 4

#### Dimensões

Altura 72 mm

Largura 72 mm

Profundidade 48,50 mm

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos 50000

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

#### Modo de configuração

Ciclos do programa Ciclos de programas: 1 x 7 dias

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim