



EH770

Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), bez rezervy

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Napájení žárovky	1000 - 1000 W
------------------	---------------

Připojení

Počet kontaktů	1
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Rozměry

Výška	72 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	48,50 mm

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1	50000
--	-------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Nastavení

Cykly programu	Cykly programu: 1 x 7 dní
----------------	---------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----