



EH771



IP20



Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), 200 h rezerva

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů 1

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Výkon

Příkon během provozu 0,50 VA

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 1000 W

Napájení žárovky 1000 - 1000 W

Funkce

Počet funkčních kanálů 1

Připojení

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1 - 6 mm²

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

Kapacita

Počet modulů 4

Rozměry

Výška 72 mm

Šířka 72 mm

Hloubka 48,50 mm

Texty

Způsob zapojení Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Způsob montáže Pro montáž na omítku

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 50000

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

Nastavení

Cykly programu Cykly programu: 1 x 7 dní

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano