



EH771



**Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), 200 h rezerva**

### Technické vlastnosti

#### Vybavení

|              |   |
|--------------|---|
| Počet kanálů | 1 |
|--------------|---|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Výkon

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Příkon během provozu | 0,50 VA |
|----------------------|---------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 1000 W |
|---------------------------------------|--------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Napájení žárovky | 1000 - 1000 W |
|------------------|---------------|

#### Funkce

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet funkčních kanálů | 1 |
|------------------------|---|

#### Připojení

|                |   |
|----------------|---|
| Počet kontaktů | 1 |
|----------------|---|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Průřez plného vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 50 °C |
|------------------|-------------|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

#### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 72 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 72 mm |
|-------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Hloubka | 48,50 mm |
|---------|----------|

#### Texty

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Způsob zapojení | Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Způsob montáže | Pro montáž na omítku |
|----------------|----------------------|

#### Trvanlivost

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 | 50000 |
|----------------------------------------------------|-------|

#### Texty

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
|---------------|------------------------|

#### Napětí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

#### Výkon

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ztráta výkonu při plném zatížení | 1 W |
|----------------------------------|-----|

#### Nastavení

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cykly programu | Cykly programu: 1 x 7 dní |
|----------------|---------------------------|

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|