



EZN006



Časové relé multifunkční, (1P), 8 A/230 V

Technické vlastnosti

Frekvence

| | |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Výkon

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Příkon během provozu | 15 VA |
| Ztráta výkonu při plném zatížení | 2 W |
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 450 W |

Podmínky použití

| | |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 50 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 70 °C |

Připojení

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm ² |
| Průřez plného vodiče | 1.5 - 10 mm ² |
| Počet kontaktů | 1 |
| Typ kontaktu | 1x přepínač |

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

Texty

| | |
|-----------------|---|
| Způsob zapojení | Přepínací kontakt, použitelné jako rozpinací nebo spínací |
| Funkce | Funkce: Zpoždění zapnutí, zpoždění vypnutí, stírání zapínání/vypínání, tvarování impulsu, symetrické blikání, otevření/zavření kontaktu |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
| Způsob montáže | Pro montáž na nosnou lištu DIN |

Rozměry

| | |
|---------|----------|
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 17,50 mm |
| Hloubka | 58 mm |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 | 8 A |
|---------------------------------------|-----|

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| Počet kontaktů NC | 0 |
| Počet kontaktů NO | 0 |
| Zpoždění vypnutí | Ne |
| Zpoždění zapnutí | Ne |

Nastavení

| | |
|-----------------|--------------|
| Časové zpoždění | 0.1 S - 10 h |
|-----------------|--------------|

Napětí

| | |
|-----------------------|-------|
| Typ napájecího napětí | AC/DC |
|-----------------------|-------|

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |