



EZN003



ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΦΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	15 VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	2 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	450 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 70 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1x αλλαγή

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Επαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
Λειτουργία	Λειτουργίες: Καθυστέρηση ενεργοποίησης, καθυστέρηση απενεργοποίησης, ρύθμιση χρόνου λειτουργίας μέσω μόνιμης εντολής/ρύθμιση χρόνου λειτουργίας, διαμόρφωση παλμού, συμμετρικό flashing, εναλλαγή επαφής ανοικτή/κλειστή
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	58 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	8 A
----------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	0
Καθυστέρηση απενεργοποίησης	Ναι
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	Ναι

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	0.1 S - 10 h
---------------------	--------------

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC
-------------------------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

