



29511909



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W	2 W
-------------------------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Typ světla	LED
------------	-----

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	50 mm

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
---------------	-----------------------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Osvětlení	Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.
Popis	Fólie s potiskem symbolů, vkládací
Potisk	Bez potisku

Vhodné pro

S.x/B.x	
---------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano