



29511909



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W	2 W
-------------------------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Typ světidla	LED
--------------	-----

Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

Kód RAL	9010
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Kov
----------	-----

Povrch	Umělá hmota
--------	-------------

	Neošetřený
--	------------

Rozměry

Výška	70 mm
-------	-------

Šířka	70 mm
-------	-------

Hloubka	50 mm
---------	-------

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
---------------	-----------------------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Osvětlení	Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.
-----------	---

Popis	Fólie s potiskem symbolů, vkládací
-------	------------------------------------

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Vhodné pro

Berker S.x/B.x	
----------------	--