



29511909



**Indikeringslampan RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning 230 V

**Ström**

Förbrukad effekt i W 2 W

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Belysning**

Typ av ljuskälla LED

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Metall  
Plast

Behandling Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

**Anslutning**

Ledararea 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP20

**Text**

Belysning Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp  
Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol

**Lämplig för**

S.x/B.x

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja