



VF212PEH

Caja emp. golf VF,tabique hueco,2 filas,24M,puerta op.blanca,regleta y chasis

**Características técnicas**

**Tensión**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

**Instalación, montaje**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

**Equipo**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de carriles                | 2  |
| Número de filas                   | 2  |
| Número de sección en anchura      | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

**Capacidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|

**Funciones**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

**Dimensiones**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 418 mm   |
| Anchura                  | 382 mm   |
| Profundidad              | 97,50 mm |
| Altura de la instalación | 382 mm   |
| Anchura de instalación   | 318 mm   |

**Cubierta, puerta**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 0 |

**Dimensiones**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profundidad de montaje      | 72 mm |
| Número de unidades de ancho | 12    |

**Cubierta, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

**Materiales**

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

**Equipo**

|   |    |
|---|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
|---|----|

**Materiales**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

**Equipo**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

**Seguridad**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Clase de protección       | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK | IK07                    |
| Índice de protección IP   | IP40                    |

**Seguridad**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de cerradura             | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 850 °C                          |

**Sostenibilidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|