



VF212PEH

Caja emp. golf VF, tabique hueco, 2 filas, 24M, puerta op. blanca, regleta y chasis

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Equipo

Número de perfiles DIN 2

Número de filas 2

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Capacidad

Número de módulos 24

Funciones

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 418 mm

Anchura 382 mm

Profundidad 97,50 mm

Altura de la instalación 382 mm

Anchura de instalación 318 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

Dimensiones

Profundidad del montaje 72 mm

Número de unidades en ancho 12

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta No

Equipo

Tiene placa de montaje No

Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP40

Seguridad

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----