



ATA123019016

tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2,1m, 2 komory, biały

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wysokość                       | 13 mm                     |
| Szerokość                      | 32 mm                     |
| Długość                        | 2100 mm                   |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 330 - 330 mm <sup>2</sup> |

**Pojemność**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 2 |
|-----------------------------------------------------------|---|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kod RAL  | 9016                     |
| Kolor    | Biały                    |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 65 °C |
|-------------------------|------------|

**Łączność**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Bez łącznik apodstawy |
|----------------------|-----------------------|

**Sprzęt**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 1     |
| Liczba przegród                                    | 2 - 2 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 0     |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie                   | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

**Instalacja, montaż**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

