



29517003



Segnale luminoso a LED, RGB Berker K.5 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 2 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

Connessione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Illuminazione Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante
Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.

Etichettatura Lamine con stampa di simboli inseribili

Stampa Senza stampa

Adatto per

K.x