



29517003



Segnale luminoso a LED, RGB Berker K.5 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	2 W
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

Connessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.
Etichettatura	Lamine con stampa di simboli inseribili
Stampa	Senza stampa

Adatto per

K.x
