



VD103ND

Ormar, Cosmos, NŽ, 3M, bez vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
Broj redova	1
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Funkcije

Sa ulazima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	163,50 mm
Širina	63,50 mm
Dubina	71 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	3
----------------------	---

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Ne

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da