



VD103ND

**Ormar, Cosmos, NŽ, 3M, bez vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

**Električna struja**

Nazivna struja	63 A
----------------	------

**Oprema**

Broj šina	1
Broj redova	1
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

**Kapacitet**

Broj modula	3
-------------	---

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

**Dimenzije**

Visina	163,50 mm
Širina	63,50 mm
Dubina	71 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	0
Broj brava	0

**Dimenzije**

Broj jedinica širine	3
----------------------	---

**Materijali**

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Ne

**Materijali**

UV otporno	Ne
------------	----

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da