



FD62DN

**Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de rails | 6 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

|                |     |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne à conducteur neutre | Non |
|---------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

#### Dimensions

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 1050 mm |
|---------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 550 mm |
|---------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 193 mm |
|------------|--------|

#### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
|------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
|-------------------------------|---|

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
|----------|--------------------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Blanc pur |
|---------|-----------|

#### Équipement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
|--------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

#### Sécurité

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
|----------------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP30 |
|---------------------------|------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de verrouillage | Sans serrure |
|----------------------|--------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|