



85342273



bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, edelstaal

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 2,20 - 2,20 m |
| Opbouwhoogte      | 34 mm         |

##### Detectie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Uitvoering sensor          | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer  | 0 - 0 m         |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 °       |

##### Materiaal

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | RVS                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt             |
| Materiaal               | RVS<br>Thermoplast |

##### Reikwijdte

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 8 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts    | 6 m |

##### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

##### Instellingen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Teksten

|             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging                                                                                                                                                              |
| Functie     | Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen |

##### Aansluitmogelijkheden

|            |    |
|------------|----|
| Koppelbaar | Ja |
|------------|----|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|