



85342273



K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, aço inox

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura de montagem	34 mm

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Acabamento	Mate
Tratamento	Envernizado
Material	Aço inoxidável Termoplástico

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	8 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

Modo de configuração

Brilho de resposta ajustável	Sim
------------------------------	-----

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Função	Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento

Conetividade

Conectável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----