



85342277



**AM PIR Detector movimiento Confort (2,2 m) con interfaz IR K.5 aluminio**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura de la instalación	2,20 - 2,20 m
Altura de montaje	34 mm

**Detección**

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Diámetro de detección en el suelo	0 - 0 m
Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °

**Materiales**

Colour	Aluminio
Acabado de la superficie	Mate
Tratamiento	Lacado
Material	Termoplástico

**Alcance**

Intervalo máx. de transmisión frontal	8 m
Intervalo máx. de transmisión lateral	6 m

**Iluminación**

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

**Configuración**

Luminosidad de respuesta, ajustable	Sí
-------------------------------------	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Texto**

Función	Con función Memory para la simulación de presencia Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla Con bloqueo Función Party para la conexión durante 2 horas
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

**Conectividad**

Conectable	Sí
------------	----

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----