



85342277



**K.1/K.5 - det mov comf 2.2m, alu mate**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Altura de instalação | 2,20 - 2,20 m |
| Altura de montagem   | 34 mm         |

**Deteção**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor              | Detetor de movimento |
| Diâmetro de deteção no piso | 0 - 0 m              |
| Ângulo de deteção ajustável | 45 - 90 °            |

**Materiais**

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Alumínio      |
| Acabamento | Mate          |
| Tratamento | Envernizado   |
| Material   | Termoplástico |

**Distância de atuação**

|  |     |
|--|-----|
| Alcance máximo frontal                   | 8 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 6 m |

**Modo de configuração**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Brilho de resposta ajustável | Sim |
|------------------------------|-----|

**Iluminação**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

**Segurança**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

**Texto**

|          |   |
|----------|---|
| Função   | Com função de memória para simulação de presença<br>Programar função para nível de luminosidade através do botão<br>Com fechadura<br>Para ligar função de festa durante 2 horas |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento   |

**Conetividade**

|            |     |
|------------|-----|
| Conectável | Sim |
|------------|-----|

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|