



85342289



bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	2,20 - 2,20 m
Opbouwhoogte	34 mm

Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	8 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Ja
------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----