



845712501

Integro - tomada 12V, castanho mate

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	12 V
----------------	------

Corrente elétrica

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Tensão

Tensão de saída	12-24 V
-----------------	---------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	240 W
-------------------	-------

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8017
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	46 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Talão redondo
------------------------	---------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com ligação de ficha plana

Adequado para

íntegro

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim