



845712503

WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	12 V
Nominale spanning	12-24 V
Uitgangsspanning	12-24 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	240 W
------------------	-------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005 9011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	46 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Kabeloog
-----------------------	----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat

Teksten

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met platte stekeraansluiting

Geschikt voor

Berker Integro

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja