



845712503

## Power-utičnica, 12V, Integro, crna mat

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|               |      |
|---------------|------|
| Nazivni napon | 12 V |
|---------------|------|

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 20 A |
|----------------|------|

#### Napon

|               |         |
|---------------|---------|
| Izlazni napon | 12-24 V |
|---------------|---------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

#### Snaga

|               |       |
|---------------|-------|
| Izlazna snaga | 240 W |
|---------------|-------|

#### Materijali

|      |      |
|------|------|
| Boja | Crna |
|------|------|

|         |              |
|---------|--------------|
| RAL kod | 9005<br>9011 |
|---------|--------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Obrada površine | Mat |
|-----------------|-----|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materijal | Termoplastika |
|-----------|---------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Obrada | Neobrađeno |
|--------|------------|

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 55,50 mm |
|--------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Širina | 55,50 mm |
|--------|----------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 46 mm |
|-----------------------------------|-------|

#### Veza

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Vrsta priključka/utikača | Kablovski nosač |
|--------------------------|-----------------|

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

#### Oprema

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Rotirani centralni umetak | Ne |
|---------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sa zglobnim poklopcem | Ne |
|-----------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa signalnom lampom | Ne |
|---------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Sa bravom | Ne |
|-----------|----|

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne |
|-----------------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK05 |
|------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Funkcije

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
|----------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sa funkcijskom rasvjetom | Ne |
|--------------------------|----|

#### Identifikacija

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

**Tekst**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče           |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ravnim priključkom              |

**Pogodno za**

integro

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |