



85342226



## Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, Q.1/Q.3, antracit pliś, lakirano

### Tehničke karakteristike

#### Dimenzije

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Visina nakon ugradnje    | 2,20 - 2,20 m |
| Visina montaže/sklapanja | 34 mm         |

#### Detekcija

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Vrsta senzora             | Senzor pokreta |
| Promjer detekcije na podu | 0 - 0 m        |
| Ugao detekcije podesiv    | 45 - 90 °      |

#### Materijali

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Antracit        |
| Obrada površine | Baršunasto/pliś |
| Obrada          | Lakirano        |
| Materijal       | Termoplastika   |

#### Doseg

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Maks. opseg prijenosa frontalno | 8 m |
| Maks. domet transmisije bočno   | 6 m |

#### Rasvjeta

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Podesiva odzivna svjetlina | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

#### Postavke

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Podesiva odzivna svjetlina | Da |
|----------------------------|----|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Tekst

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija | S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva<br>Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta<br>Sa bravom<br>Party funkcija za uključivanje 2 sata |
| Zaštita  | Sa zaštitom od demontaže                                                                                                                                          |

#### Povezivost

|          |    |
|----------|----|
| Povezivo | Da |
|----------|----|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|