



845712507

Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 12 V

Električna struja

Nazivna struja 20 A

Napon

Izlazni napon 12-24 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Snaga

Izlazna snaga 240 W

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7038

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 46 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Kablovski nosač

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ravnim priključkom

Pogodno za

integro

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da