



845712507

Power-utičnica, 12V, Integro, siva sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	20 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	12 V
Nazivni napon	24 - 24 V
Izlazni napon	12-24 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Snaga

Izlazna snaga	240 W
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7038
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	46 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Kablovski nosač
--------------------------	-----------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima

Oprema

Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ravnim priključkom

Pogodno za

Berker integro

Održivost

Usklađeno sa REACH

Da

Usklađeno sa RoHS

Da