



845712507

Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	12 V
Jmenovité napětí	24 - 24 V
Výstupní napětí	12-24 V

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Výstupní výkon	240 W
----------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7038
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	46 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	S očkem
------------------------	---------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska

Texty

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S připojením plochým konektorem

Vhodné pro

Berker Integro

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano