




SRH30005

Transf. de intensidade 3000/5 - BG 1274

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	15 VA
Potência total dissipada em IN	23 W

Dimensões

Altura	198 mm
Largura	160 mm
Profundidade	40 mm
Altura da abertura	72 mm
Largura da abertura	122 mm

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm ²

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP10
-----------------------	------

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	3000 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim