Tehnički list proizvoda
M61819010



M61819010

Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90

Dimenzije

Visina	30 mm
Širina	45 mm
Mjerenje a	60 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne

Pogodno za

LF 30x45

Ilustracije / crteži

