



FU72LN

Quadro da incasso equipaggiato IP41 H1287 168 moduli vegaD

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	7
Numero di file	7
Numero di sezioni in larghezza	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	168
------------------	-----

Serie

Altezza	1287 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	150 mm
Larghezza di montaggio	550 mm
Profondità di installazione	110 mm
Numero di unità in larghezza	24

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Connezzione

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì