



FD62AN

Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie 6 rangées 144modules, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	6
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----